

# PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340

Número de comanda 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negra, negra
El Bearing	Roaming de rodillos
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	60 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	74 mm
Corporació ample	60 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	295 kg
Tracidad de carga estàtica	590 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	2,872 kg

# PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340  
Número de comanda 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

