



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	钢、铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承 (RS/2RS)
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	70 mm
胎面宽度	20 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	12 mm
轮体宽度	20 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	120 kg
6 公里/小时的载重	100 kg
静态载重	240 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	0.155 kg

技术图纸

