

# LEVINA STAINLESS

5381UAC150P30-13

EAN 4031582364286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ● |

## 核心属性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 产品名称      | Levina stainless |
| 外壳类型      | 带方向锁的旋转脚轮        |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮   |
| 3 km/h的载重 | 100 kg           |
| 导电        | 否                |
| 不锈        | 是                |
| 静态载重      | 200 kg           |
| 温度范围（最低）  | -10 °C           |
| 最高温度范围    | 40 °C            |
| 总高        | 190 mm           |

## 支架

|      |                 |
|------|-----------------|
| 外壳材料 | 聚酰胺             |
| 支架形状 | 修身              |
| 旋转轴承 | 两个球座圈，加强的型或不锈钢型 |
| 偏移量  | 38 mm           |
| 转向干涉 | 240 mm          |

## 轮子

|         |            |
|---------|------------|
| 轮体材料    | 聚酰胺        |
| 胎面材料    | 聚氨酯，注塑     |
| 轴承      | 精密滚珠轴承，不锈钢 |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置    |
| 直径      | 150 mm     |
| 胎面宽度    | 32 mm      |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A     |
| 胎面硬度（D） | 40 肖氏 D    |

## 固定件

|       |       |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔   |
| 螺栓孔直径 | 13 mm |



通用设计  
奖



德国设计  
师俱乐部  
(DDC)

# LEVINA STAINLESS

5381UAC150P30-13

EAN 4031582364286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

