

ALPHA STAINLESS

8470UOO100P30-13

EAN 4031582312683

Номер заказа 00061128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha stainless
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	200 kg
Грузоподъемность статическая	400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	128 mm
Общая ширина	75 mm
Общий вес	0,617 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	36 mm
Ширина тела	36 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

КРОНШТЕЙН

Материал	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Нержавеющая сталь
Офсет (Смещение)	41 mm
Радиус поворота	91 mm
Поворотное соединение	182 mm
Диаметр купола	75 mm
Нержавеющая сталь	✓

ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470U00100P30-13

EAN 4031582312683
Номер заказа 00061128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

