

ALPHA STAINLESS

8477PIO080P62

EAN 4031582381641



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	70 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	140 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	108 mm
总重量	0.88 kg

支架

外壳材料	不锈钢，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	44.5 mm
旋转半径	123 mm
转向干涉	246 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	80 mm
胎面宽度	35 mm
胎面硬度（A）	80 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	105 mm
上板宽	80 mm
上板孔长度（最小）	77 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最大）	60 mm
上板孔直径	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477PIO080P62

EAN 4031582381641



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

8477U00080P62-new

