

# BASETECH

POO065X30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Matériau du corps         | Polypropylène              |
| Bandage                   | Identique au corps de Roue |
| Roulement                 | Moyeu lisse                |
| Pare-fils                 | Sans protège-filet         |
| Diamètre                  | 65 mm                      |
| Largeur du Bandage        | 30 mm                      |
| Diamètre du trou de l'Axe | 12 mm                      |
| Longueur de moyeu         | 34,5 mm                    |
| Dureté du Bandage (D)     | 65 Shore D                 |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Basetech                          |
| Type de boîtier                 | Roue                              |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 120 kg                            |
| Statique Capacité de charge     | 240 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Poids global                    | 0,047 kg                          |

# BASETECH

POO065X30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

