

# ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

차체 재질	정의되지 않음
트레드 재질	폴리프로필렌, 소프트
직경	125 mm
트레드 폭	40 mm
트레드의 경도(A)	63 Shore A

## 성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Elastech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	160 kg
적재 용량 정적	320 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.387 kg

# ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

## 기술 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

