

# ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ○ ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ●

## 핵심 속성

제품명	Zeta stainless
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	300 kg
6km/h에서의 적재 용량	240 kg
스테인리스	✓
적재 용량 정적	600 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
총높이	200 mm
전체 너비	117 mm
전체 체중	2.082 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
	부드러운
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	정밀 볼 베어링, 밀봉된
차축	너트로 고정
휠 색상	회색 / 표시 없음
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	160 mm
트레드 폭	46 mm
차체 너비	46 mm
트레드의 경도(A)	64 Shore A

## 하우징

재료	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한 강화
색상	스테인리스 스틸

# ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	117 mm
플레이트 홀 길이(최소)	74 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	74 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

# ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

