

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	140 mm
Protektora platums	60 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	65 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Gultņa veids	6006 2RS
Blīvējuma veids	A
Piemērots	bt_linde

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Kravnēsība pie 3 km/h	700 kg
Statiskā kravnēsība	1400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	2,99 kg

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

