

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Slijtage              | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ○ ○ ○ ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Productnaam                  | Footmaster |
| Type                         | Wielen     |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 60 kg      |
| Elektrisch geleidend         | Nee        |
| Roestvrij                    | Nee        |
| Statisch draagvermogen       | 60 kg      |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 90 °C      |
| Totale hoogte                | 71 mm      |
| Totale breedte               | 58 mm      |
| Totaal gewicht               | 0,32 kg    |

## BEHUIZING

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kleur           | Wit    |
| Offset          | 30 mm  |
| Zwenk radius    | 51 mm  |
| Draaicirkel     | 102 mm |
| Diameter koepel | 58 mm  |

## WIEL

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Lagering         | Rollager , gedempt |
| Wielkleur        | Zwart              |
| Diameter         | 42 mm              |
| Breedte Loopvlak | 19 mm              |
| Breedte wielkern | 19 mm              |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199

Bestelnummer 00062067  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

