

ZETA

4687UAC160P63

EAN 4031582396416
Objednáací číslo 00838467

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	350 kg
Nosnost 6 km/h	280 kg
Statický Nosnost	700 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	200 mm
Celková šířka	96 mm
Celková hmotnost	3,126 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva	Pasivováno modrou
Offset	55 mm
Radius otočení	161 mm
Otočné rušení	322 mm
Průměr otočné kamery	96 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ZETA

4687UAC160P63

EAN 4031582396416
Objednáací číslo 00838467



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

