

AGILA CARE

2476PJO150R26-28S45 4xM8

EAN 4031582301779



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila care
Type	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	188 mm
Totaal gewicht	1,02 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	45 mm
Zwenk radius	120 mm
Uitzwenking	240 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	stift met schakelnok voor profielstangen
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	96 mm

AGILA CARE

2476PJO150R26-28S45 4xM8

EAN 4031582301779



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

