

AGILA

2470PJO150R05-28

EAN 4031582300864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	188 mm
전체 체중	1.033 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	150 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	45 mm
회전 반경	120 mm
회전 간섭	240 mm

피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	28 mm
볼트 길이	45 mm

제품 정보

AGILA

2470PJO150R05-28

EAN 4031582300864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

