

NOVATECH

RK.ETP080X62-Ø47X18

EAN 4031582369526

Número de comanda 00832666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte

Novatech

Tipus

Aro

Tracidad de carga a 3 km/h

600 kg

Tracidad de carga estàtica

1200 kg

Temperatura (mínim)

-20 °C

Temperatura màxima (màxim)

60 °C

RODA

Material corporal

Indefinició

Material de la banda de rodadura

Polipropilè, suau

Diametralització

80 mm

Banda de rodadura ample

62 mm

La duresa del Banda de rodadura (A)

92 Shore A

Rodament de boles diàmetre

47 mm

Rodament de boles amplada

18 mm

DIBUIXOS TÈCNICS

