

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Numero d'ordine 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ○○○○○

Rumore ○○○○○

Attrito ○○○○○

Resistenza alla corrosione ○○○○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Footmaster

Tipo Ruota girevole

Portata a 3 km/h 100 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -10 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 90 °C

Altezza totale 101 mm

Larghezza complessiva 61 mm

Peso complessivo 1,546 kg

## RUOTA

Cuscinetto Mozzo non lavorato

Diametro 75 mm

Larghezza battistrada 30 mm

Larghezza corpo 30 mm

## SUPPORTO

Disassamento 30 mm

Raggio di piroettamento 68 mm

Ingombro di piroettamento 136 mm

Diametro cuffia superiore 58 mm

## FISSAGGIO

Lunghezza della piastra 95 mm

Larghezza della piastra 64 mm

Lunghezza foro piastra (minima) 78 mm

Lunghezza foro piastra (massima) 45 mm

Larghezza foro piastra (minima) 78 mm

Larghezza foro piastra (massima) 72 mm

Diametro del foro della piastra 9 mm

