

AGILA

2470YGO075P40

EAN 4031582342543



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-------|
| 롤 성능 | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●●●○ |
| 내마모성 | ●●●○○ |
| 부식방지 | ●●●○○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|------------------|
| 제품명 | Agila |
| 하우징 유형 | 회전 캐스터 |
| 표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 75 kg |
| 전기 전도성 | 예 |
| 스테인리스 | 아니요 |
| 정지 중 하중용량 | 150 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 100 mm |
| 전체 너비 | 43 mm |
| 전체 체중 | 0.25 kg |

하우징

| | |
|---------|----------|
| 주택 자재 | 강판, 중 |
| Fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상 | 파란색 부동태화 |
| 오프셋 | 24 mm |
| 회전 반경 | 61.5 mm |
| 회전 간섭 | 123 mm |
| 덤 직경 | 43 mm |

휠

| | |
|------------|---------------------|
| 차체 재질 | 폴리프로필렌, 전기 전도성 |
| 트레드 재질 | 열가소성 고무, 전기 전도성 |
| 베어링 | 플레인 베어링 |
| 휠 색상 | 실버 그레이(유사한 RAL7001) |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음 |
| 직경 | 75 mm |
| 트레드 폭 | 25 mm |
| 차체 너비 | 25 mm |
| 트레드의 경도(A) | 87 Shore A |

피팅

| | |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형 | 정사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이 | 60 mm |
| 플레이트 너비 | 60 mm |
| 플레이트 홀 길이(최소) | 38 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 48 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 38 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 48 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 6.3 mm |

AGILA

2470YGO075P40

EAN 4031582342543

주문 번호 00029053

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

