

INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-28 9002

EAN 4031582302509

Broj porudžbine 00032990



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Integral twin
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12531 - Bolnički stolovi
Nosivost na 3 km/h	150 kg
Nosivost na 4 km/h	150 kg
Statički Nosivost	450 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	175 mm
Ukupna širina	75 mm
Ukupna težina	1,003 kg
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Siva bela (RAL9002)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	15 mm
Širina tela	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljusk	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	45 mm
okretni radijus	124 mm
Otpor okretanju	248 mm
Prečnik kupole	70 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	28 mm
Dužina sraf	45 mm
Položaj sraf	19 mm
Količina otvora za montiranje sraf	2

Nemačka
nagrada DizajnRed Dot Dizajn
Award

INTEGRAL TWIN



2940UAP150R05-28 9002

EAN 4031582302509
Broj porudžbine 00032990



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI



Nemačka
nagrada Dizajn



Red Dot Dizajn
Award