

NOVATECH


ETY 060X25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470

Pasūtījuma numurs 00830218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione (RS/2RS)
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	60 mm
Protektora platums	25 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	12 mm
Korpusa platums	25 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	140 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	110 kg
Statiskā kravnēsība	280 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,16 kg

NOVATECH

ETY 060X25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470

Pasūtījuma numurs 00830218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

