

ALPHA

3477DVR160P63

EAN 4031582050240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	135 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	270 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Altezza totale	200 mm
Larghezza complessiva	96 mm
Peso complessivo	2,72 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	60 mm
Raggio di piroettamento	167 mm
Ingombro di piroettamento	334 mm
Diametro cuffia superiore	96 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Passivato blu
Parafili	Senza parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	80 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	105 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

ALPHA

3477DVR160P63

EAN 4031582050240

Numero d'ordine 00029911

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

