INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# GALEA

5075PJP125P30-10

EAN 4031582379402



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Galea |
| Type | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 162 mm |
| Largeur totale | 66 mm |
| Poids | 0,56 kg |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme de la chape | Capotée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 129 mm |
| Diamètre d'encombrement | 258 mm |
| Diamètre du dôme | 59 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 30 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

## FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Trou central |
| Diamètre du trou central | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# GALEA

5075PJP125P30-10

EAN 4031582379402

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings




