INFORMAZIONI DI PRODOTTO

ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Metallizzato
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	45 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	68 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●●○
Rumore	●●●●●
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	200 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	400 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Peso complessivo	0,51 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

Numero d'ordine 00002341

Disegni del prodotto




ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319568

Numero d'ordine 00002341



© Copyright 2026 TENTE International GmbH