

# PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	300 mm
Протектор	85 mm
Діаметр отвору Вісь	30 mm
Довжина хаба	90 mm
Ширина тіла	85 mm
Твердість Протектор (A)	67 Прибережна A

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ●
Атритация	● ● ● ○ ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Обвантажопідйомність 4 км/год	960 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	800 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	9,8 kg

# PURETECH


FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Номер замовлення 00801896  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# PURETECH

FVP 300x85-Ø30 H190

EAN 4031582319538

Номер замовлення 0801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.