

GALEA

5077PJP125P30-12

EAN 4031582379150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	162 mm
Teljes szélesség	66 mm
Összsúly	0,559 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	129 mm
Körbeforgás	258 mm
Kupola átmérője	59 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	12 mm

GALEA

5077PJP125P30-12

EAN 4031582379150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

