

PURETECH AIR

DQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ○ ○ ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech air
Typ obudowy	Koło
Nośność przy 3 km/h	200 kg
Nośność statyczne	400 kg
Waga całkowita	2,44 kg

KOŁO

Materiał ciała	Arkusze stalowe
Materiał bieżni	Opona pneumatyczna, profil blokowy
łożysko	łożysko walcowe
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	400 mm
Szerokość Bieżnia	100 mm
Średnica otworu Oś	25 mm
Długość piasty	74 mm
Twardość Bieżnia (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

DQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

