

## AGILA

2477YGO075R47-32-35

EAN 4031582343182



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                                  |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 75 kg                                  |
| Conductiv electric                | Da                                     |
| Inoxidabil                        | Nu                                     |
| Capacitate de încărcare statică   | 150 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 103 mm                                 |

## FURCA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă               | Larg                 |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi  |
| Culoare                   | Pasivat în albastru  |
| Offset                    | 24 mm                |
| Raza de pivotare          | 80 mm                |
| Interferență pivotantă    | 160 mm               |

## ROATĂ

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Material pentru corp           | Polipropilenă, conductiv electric        |
| Material al benzii de rulare   | Cauciuc termoplastic, conductiv electric |
| Lagăr                          | Rulment simplu                           |
| Protecție pentru filet         | Fără protecție pentru filet              |
| Diametru                       | 75 mm                                    |
| Benză de rulare                | 25 mm                                    |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 87 Pe malul A                            |

## RACORD

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip ajustare               | Extensor sintetic, pătrat                                                            |
| Montaj expansiune (minim)  | 32 mm                                                                                |
| Montaj expansiune (maximă) | 35 mm                                                                                |
| Indiciu                    | Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. |

# AGILA

2477YGO075R47-32-35

EAN 4031582343182

Numărul de comandă 00064229

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

