

KAPPA LOAD

9650FTP150P63 CL67

EAN 4031582314151
Broj porudžbine 00804572

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa load
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	960 kg
Nosivost na 6 km/h	800 kg
Statički Nosivost	1600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	200 mm
Ukupna širina	110 mm
Ukupna težina	6,7 kg

TOCAK

Materijal za telo	Casting
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuka	siroko, Ojacano
okretni lezaj	kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta
Boja	plavo cinkovano
ofset	58 mm
okretni radijus	137,5 mm
Otpor okretanju	275 mm
Prečnik kupole	111 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

KAPPA LOAD

9650FTP150P63 CL67

EAN 4031582314151
Broj porudžbine 00804572



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

