

ALPHA

3477POR080P30-13

EAN 4031582305524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Alpha |
| Type | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 125 kg |
| Statisch Draagvermogen | 250 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 108 mm |
| Totaal gewicht | 0,875 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Rollager |
| As | Vastgeschroefd met moer |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 80 mm |
| Breedte Loopvlak | 34 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |

VORK

| | |
|--------------|-------------------------|
| Materiaal | Staalplaat, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset | 44,5 mm |
| Zwenk radius | 121 mm |
| Uitzwenking | 242 mm |

BEVESTIGING

| | |
|---------------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 13 mm |

ALPHA

3477POR080P30-13

EAN 4031582305524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

