INFORMACIÓ DE PRODUCTE

LINEA

5941UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353242



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●●
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Linea
Tipus	Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h	130 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	260 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	148 mm
Àmplia general	82 mm

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	El blanc gris (RAL9002)
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	129 mm
Sterferencia de giro	258 mm
Dome Dictel	52 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió Inoxidable
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	95 mm
Placa ampla	70 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	50 mm
Placa de diàmetre	11 mm

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5941UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353242

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte



El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH