

## COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Número de comanda 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Compacta              |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 40 kg                 |
| Tracidad de carga estàtica | 80 kg                 |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 66 mm                 |
| Àmplia general             | 43 mm                 |
| Pes total                  | 0,143 kg              |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                   |
| Material de la banda de rodadura    | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing                          | Coixinet llis tub Separador   |
| Eix                                 | Riveció                       |
| Roda de color                       | Grafit negre (RAL9011)        |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 50 mm                         |
| Banda de rodadura ample             | 21 mm                         |
| Corporació ample                    | 21 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 65 Shore D                    |

## SUPORT

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Material             | Acero, luz           |
| Forquilla Forma      | Ample                |
| Scamiento giratorio  | Una Carrera de boles |
| Color                | Passivat blau        |
| Desplaçament         | 16 mm                |
| Scio de giro         | 41 mm                |
| Sterferencia de giro | 82 mm                |
| Dome Dictel          | 43 mm                |

## FITACIÓ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                    | Placa rectangular |
| Placa llarga                        | 59 mm             |
| Placa ampla                         | 47 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 35 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 46 mm             |
| Placa de diàmetre                   | 6,7 mm            |

# COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Número de comanda 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

