

AGILA

2477PJO075R47-24-27

EAN 4031582326314

Número de comanda 00031541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus de carcassa	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	60 kg
Tracidad de carga estàtica	120 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	103 mm
Pes total	0,397 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	24 mm
Scio de giro	80 mm
Sterferencia de giro	160 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Expansió sintètica, placa
Fixació expansiva(Minimum)	24 mm
Fixació expansiva(màxim)	27 mm
Col·lecció	Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.

AGILA

2477PJO075R47-24-27

EAN 4031582326314

Número de comanda 00031541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

