

NOVATECH

FTF230x82-Ø45-5xØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	5,85 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Geleidingswiel/schijf
Diameter	230 mm
Breedte Loopvlak	82 mm
Asgatdiameter	45 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Gatdiameter	70 mm
Bevestigingsdiameter	14 mm
Geschikt voor	jungheinrich_mic

BEVESTIGING

Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten	5
---	---

