

# ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098

Номер замовлення 00037682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●○○○

Стійкість до корозії ●●●●●

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha stainless
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	80 kg
Нержавіюча сталь	✓
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-30 °C
Діапазон температур (максимальний)	250 °C
Загальна висота	128 mm
Загальна ширина	85 mm
Загальна вага	0,614 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
	м'який
Матеріал протектору	Тампінг, Термостійкість
Носіння	Сухий втулка підшипника
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Металік
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	35 mm
Ширина тіла	35 mm
Твердість Протектор (A)	75 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Нержавіюча сталь, важка
Виля Форма	Широка
Колір	Нержавіюча сталь

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	100 mm
Ширина тарілки	85 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	60 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098

Номер замовлення 00037682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

