

NOVATECH

FTP 150X60-Ø25 HL60

EAN 4031582329520
Numero d'ordine 00827815



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Colatura
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	60 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	60 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	960 kg
Portata a 6 km/h	800 kg
Portata statica	1600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	3,94 kg

NOVATECH

FTP 150X60-Ø25 HL60

EAN 4031582329520

Numero d'ordine 00827815



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

