

# NOVATECH

ETP 080X54-Ø20 HL54

EAN 4031582318562

Objednávací číslo 00830660



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ○

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Nosnost 6 km/h	400 kg
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,87 kg

## KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	54 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	54 mm
Šířka středu kola	54 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D
Typ ložiska	6204

# NOVATECH

ETP 080X54-Ø20 HL54

EAN 4031582318562  
Objednáací číslo 00830660



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

