

# AGILA

2470PJO075B10-11X31

EAN 4031582403763

Номер замовлення 00004459



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху              | ●●●●● |
| Атриція               | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії  | ●●●○○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Agila                      |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 75 kg                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 120 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                      |
| Загальна висота                    | 103 mm                     |
| Загальна ширина                    | 43 mm                      |
| Загальна вага                      | 0,241 kg                   |

## КОЛЕСО

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен           |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук |
| Носіння                 | Підшипник ковзання     |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби           | Без різьби             |
| Діаметр                 | 75 mm                  |
| Протектор               | 25 mm                  |
| Ширина тіла             | 25 mm                  |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A        |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі переґони      |
| Колір               | Пасивований блакитним   |
| Офсет (Зсув)        | 24 mm                   |
| Радіус повороту     | 61,5 mm                 |
| Поворотне з'єднання | 123 mm                  |
| Діаметр ковпачка    | 43 mm                   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                  |   |
|------------------|---|
| Тип налаштування | Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем |
| Діаметр Стрижень | 11 mm                                       |
| Довжина Стрижень | 31 mm                                       |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# AGILA

2470PJO075B10-11X31

EAN 4031582403763

Номер замовлення 00004459



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

