

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Compacta
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	10 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	20 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	36 mm
Lățime totală	24 mm
Greutate totală	0,03 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, ușoară
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Cursă cu o Colivie pentru bile
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	9 mm
Raza de pivotare	21,5 mm
Interferență pivotantă	43 mm
Diametru cupolă	24,5 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	25 mm
Benză de rulare	12 mm
Lățimea corpului	12 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	35 mm
Lățimea plăcii	30 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	23 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	28 mm
Diametru orificiu placă	4,2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

Numărul de comandă 00032081
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

