PRODUCTINFORMATIE

LINEA

5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

EAN 4031582352474



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	130 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch draagvermogen	260 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	143 mm
Totale breedte	82 mm
Totaal gewicht	0,81 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	40 mm
Zwenk radius	109 mm
Draaicirkel	218 mm
Diameter koepel	52 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers Roestvrij
Loopvlak	Leigrijs (RAL7015)
Wielkleur	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	11 mm

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

EAN 4031582352474

Bestelnummer 00770806

Producttekeningen



Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH