INFORMAZIONI DI PRODOTTO

STEM

S70-10x70 / 10

EAN 4031582419436



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stelo
Tipo	Accessorio
Portata a 3 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	200 kg
Altezza totale	9 mm
Peso complessivo	0,07 kg

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Diametro perno	10 mm
Lunghezza perno	70 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH