

# PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Puretech
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	150 kg
전기 전도성	✓
적재 용량 정적	300 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
전체 체중	0.892 kg

## 휠

차체 재질	아연 다이캐스트
트레드 재질	단단한 고무 검은색, 전기 전도성
베어링	정밀 볼 베어링, 밀봉된
휠 색상	메탈릭
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	150 mm
트레드 폭	32 mm
차축 홀 직경	8.3 mm
허브 길이	35.5 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	75 Shore A

# PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

