

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	63 mm
Diamètre d'encombrement	126 mm
Diamètre du dôme	70 mm

## ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

## PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	82,5 mm
Largeur totale	70 mm
Poids	0,7 kg

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304

Numéro de commande 00062081  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

