

DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione, smorzanti
Colore Ruota	Bianco naturale
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	36 mm
Asse diametro del foro	8,4 mm
Lunghezza mozzo	45 mm
Larghezza corpo	36 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech silent
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	250 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	500 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-30 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,3 kg

DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Numero d'ordine 00033627
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

