

# PURETECH

PIP150x32-Ø8

EAN 4031582356694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Puretech       |
| 外壳类型      | 轮子             |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 80 kg          |
| 导电        | 否              |
| 不锈        | 否              |
| 静态载重      | 160 kg         |
| 温度范围（最低）  | -20 °C         |
| 最高温度范围    | 60 °C          |
| 总重量       | 0.43 kg        |

## 轮子

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Tread hardness | 柔软                  |
| 轮体材料           | 聚丙烯                 |
| 胎面材料           | 实心橡胶，不留痕，Shore A 63 |
| 轴承             | 精密滚珠轴承              |
| 侧盖             | 带螺纹防护装置             |
| 直径             | 150 mm              |
| 胎面宽度           | 32 mm               |
| 轴孔直径           | 8 mm                |
| 中心长度           | 36.5 mm             |
| 胎面硬度（A）        | 75 岸 A              |

