

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Numero d'ordine 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ● ●

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Basetech

Tipo di alloggiamento Ruota

Standard EN12532 - Attrezzature di trasporto

Portata a 4 km/h 125 kg

Portata statica 250 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -20 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 60 °C

Peso complessivo 0,064 kg

RUOTA

Materiale del corpo Polipropilene

Materiale del battistrada Identico al nucleo

Cuscinetto Cuscinetto piano

Parafili Senza parafili

Diametro 80 mm

Larghezza battistrada 34 mm

Asse diametro del foro 12,1 mm

Lunghezza mozzo 44,4 mm

Durezza del Battistrada (D) 65 Shore D

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Numero d'ordine 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

