

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Glide
Тип	Індивідуальне рішення
Обвантажопідйомність 3 км/год	30 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	33 mm
Загальна ширина	50 mm
Загальна вага	0,06 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліпропілен
Вила Форма	Прямий
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка	38 mm
Діаметр кола	50 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606

Номер замовлення 00072176
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

