

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ●
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea low height
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	90 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	180 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	78 mm
Kopējais platums	58 mm
Kopējais svars	0,25 kg

KRONŠTEINIS

Mājojļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	23 mm
Pagrieziena rādiuss	78 mm
Grozāms savienojums	156 mm
Kupola diametrs	30 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūtnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	15 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	8 mm

Vācijas
dizaineru
klubsInterzum
balvaproduct
design
award«IF
Design»
balva

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Vācijas
dizaineru
klubs



Interzum
balva



«IF
Design»
balva