

## AGILA

2470PJP100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582325256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja   | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                           |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 138 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,702 kg                         |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija           |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 100 mm                           |
| Protektora platums     | 32 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gūltnis   | Divu bumbu sacikstes   |
| Ofsets              | 38 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 88 mm                  |
| Grozāms savienojums | 176 mm                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids                       | Sintētiskais paplašinātājs, apaļš                                |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)  | 19 mm                                                            |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 21,5 mm                                                          |
| Ieteikums                                | Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

# AGILA

2470PJP100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582325256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

