

GALEA

5075PJP125P30-10

EAN 4031582379402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Galea
Typ	Otočné Kolečko s Brzda kola
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	162 mm
Stavební výška	66 mm
Celková hmotnost	0,561 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Tvrdość Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vídlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	129 mm
Průměr otáčení	258 mm
Poloměr otáčení	59 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	10 mm

GALEA

5075PJP125P30-10

EAN 4031582379402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

