

LUMINA

AA25PJ050B10 11X20 TFR

EAN 4031582399943



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Lumina
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	58 mm
Larghezza complessiva	55 mm
Peso complessivo	0,085 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	10 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Polipropilene
Forma della forcella	Supporto gemellato, chiuso
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Raggio di piroettamento	63 mm
Ingombro di piroettamento	126 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno	11 mm

LUMINA

AA25PJI050B10 11X20 TFR

EAN 4031582399943



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

