



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Galea
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	162 mm
Общая ширина	65 mm
Общий вес	0,66 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Закртыо
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Серебристо-серый (RAL7001)
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	135 mm
Поворотное соединение	270 mm
Диаметр купола	59 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен, электропроводный
Материал протектора	Термопластичная резина, электропроводная
Подшипник	Подшипник скольжения
Цвет Протектор	Серый цвет дорожного движения А (RAL7042)
Цвет Колесо	Серый цвет дорожного движения А (RAL7042)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	30 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	30 mm
Твердость Протектор (A)	90 Береговая А

ФИТИНГ

Тип фитинга	Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт	22 mm
Длина Болт	40 mm

Product Drawings

