

# ALPHA

3477UEJ200P63

EAN 4031582378023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●●
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	400 kg
静态载重	800 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	240 mm
总重量	3.095 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎, 黑色, 硫化
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	46 mm
胎面硬度 (A)	64 岸 A

## 支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	55 mm
旋转半径	167 mm
转向干涉	334 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	11 mm

# ALPHA

3477UEJ200P63

EAN 4031582378023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

